



DIL-32 to MLF/QFN-32 Adapter

Please follow the pictures below to connect the adapter onto the GALEP in the right orientation, and to correctly place the programmable device into the adapter.



DIL-32 auf MLF/QFN-32 Adapter

Bitte beachten Sie die folgenden Bilder für den richtigen Einsatz im GALEP und das richtige Einlegen des Bauteils in den Adapter.



MLF/QFN 32 Device Dimensions:

Wiring/ Verdrahtung	
DIL-32	MLF/QFN 32
1	1
...	...
32	32



D=E 5.0 mm
D1=E1 4.75 mm
Pitch 0.5 mm